

AUSSTATTUNG UND VORTEILE

Vormontierte Einheit

Die Augen- und Gesichtsdusche ist anschlussfertig vormontiert und auf Dichtheit getestet. Minimaler Montageaufwand für eine kostengünstige Installation.

Augen-/ Gesichtsdusche

AXION[®] MSR[®] Duschkopf mit schonendem laminaren Strahl und verbesserter medizinischer Wirksamkeit.

Oberflächenschutz

Rohre und Fittinge sowie Druckplatte sind Kunststoffbeschichtet in RAL 6032 (signalgrün).



OPTIONEN

- Tischdurchführung zur Montage auf Labortischen


BESCHREIBUNG

Augendusche nach DIN EN 15154-2 zur Festinstallation an Laborarmaturen oder Trinkwasserleitungen. Innovativer AXION[®] MSR[®] Augen-/ Gesichtsduschkopf mit Sprühwirkung von der Nase weg zum Gesichtsrand. Integrierter Mengenregler. Material: ABS. Betätigung über Spezial-Druckplattenventil aus Messing, nicht selbsttätig schließend. Kunststoffbeschichtung signalgrün (RAL 6032).

Anschluss: Rp 3/8"

ANWENDUNG

Labor
Schulen und Universitäten



THESE DIMENSIONS MAY VARY +/- 12,7mm (1/2")

REV	DESCRIPTION	ECN NO.	DATE	BY
REVISIONS				
CATEGORY		MATERIAL		TITLE
 T +41 (0)34 420 60 00 F +41 (0)34 420 60 01 BACHWEG 3 CH3401 BURGDORF SWITZERLAND www.haws.ch info@haws.ch		SURFACE		WEIGHT (kg)
		APPROVALS		DATE
		MODELLED		DATE
		DRAWN		DATE
		REVISED		
CHECKED		DATE		PART NO.
SCALE 1:5		 General tolerances ISO 2768-mK		SIZE A4
THIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.		SHEET 1 OF 1		DOCUMENT NO. 0019320
				REV. -